

uvex**Kemikalieskyddshandske, par uvex u-chem 3500, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094756 7
GTIN	4048612084885
Artikelklass	04W

Beskrivning**Utförande:**

uvex u-chem 3500. Genom kombinationen av nitrilgummi och kloropren ger den här handsken ett mycket bra skydd mot många olika kemikalier. Den har mycket god beständighet mot aceton, rengöringsmedel, lim och lösningsmedel. God bärkomfort tack vare det sömlösa bomullsfodret. Säker hantering av varma föremål ned upp till 100 °C kontaktvärme. Skyddshandskar i kategori III.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	7
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Kemikalieskyddshandskar
Skyddsklass	Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
EN 374	Typ A (ACJKLMNOPST)

Kemikaliebeständighet	ACJKLMNOPST
EN 388	3121X
EN 407	3121X
Material	Nitrilgummi. kloropren
Hållarmaterial	Nitrilgummi. kloropren
Längd	320 mm
Tjocklek	0,4 mm
Färg	orange
Användningsdata	Flergångs
Standard/förordning	EN 374
Kontaktvärme upp till	100 °C
Produktslag	Kemikalieskyddshandskar