

BENNING**Multimeter, tillverkarens beteckning: MM10-PV****Beställningsdata**

Ordernummer	473300 MM10-PV
GTIN	4014651440890
Artikelklass	47A

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt plasthölje med stor LCD-display 3 1/2, 4 eller 4 3/4 tum.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. För exakta och säkra mätningar på solenergisystem och tillämpningar med höga systemspänningar inom industri, hantverk och service. Datenlogg, minne, Bluetooth, app, AutoV för automatisk spänningsidentifiering, LoZ och lågpassfilter (HFR).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.
Trådtemperaturgivare, gummiskyddsram, krokodilklämmor, mätadapter TA PV.

Teknisk beskrivning

växelström AC	1 mA – 10 A
överspänningskategori	CAT III 1000 V
överspänningskategori	CAT IV 600 V

mätmetod	TRUE RMS
resistans	0,1 Ω – 40 M Ω
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
spänningsgivare (beröringsfri)	ja
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081555 LR6
Antal ingående batterier	2
minnesfunktion	HOLD, MAX / MIN
Energiförsörjning	Batteridrivnen
växelspänning AC	0,1 mV – 1500 V
kontinuitetsprovning	ja
visningsområde	6000
kapacitet	1 nF - 10 mF
temperatur	-40 - 400 °C
likström DC	1 mA – 10 A
likspänning DC	0,1 mV – 2000 V
frekvens	0,01 Hz – 100 kHz
Kalibrering	I7
Kalibrering	I3
diodtestning	ja
grundnoggrannhet	0,5 %
tillverkarens beteckning	MM10-PV
material hus	Plast
Produktslag	Multimeter

Tjänster

KalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkS-kalibreringDigital multimeter Antal decimaler 3	027010 3
	027520 A

KalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	
DAkks-kalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027540 A

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------