

Garant**ER-spännhylschuck ultrakort, SK 40, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	300445 16
GTIN	4062406545352
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. **Ultrakort utförande med invändig precisionsspännmutter.** Lämpar sig utmärkt för trånga arbetsutrymmen, bättre stabilitet.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

leveransinnehåll:

Inklusive ER-spännmutter (invändig).

Specialtillbehör:

ER- spänntänger nr 308941 – 309448, dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB.chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande spännmutter nr 309621.

Bearbetningsstrategi: HPC

utkragningslängd A-mått: 27 mm

Utvändig-Ø D: 24 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	24 mm
För ER-spännhylsor	16 mm
utkragningslängd A-mått	27 mm

Nyckelvidd SW	19 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Spänntångchuck