

Garant**ER-spännhylschuck ultrakort, SK 50, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	300446 40
GTIN	4062406545376
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. **Ultrakort utförande med invändig precisionsspännmutter.** Lämpar sig utmärkt för trånga arbetsutrymmen, bättre stabilitet.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

leveransinnehåll:

Inklusive ER-spännmutter (invändig).

Specialtillbehör:

ER- spänntänger nr 308941 – 309448, dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB.chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande spännmutter nr 309621.

Bearbetningsstrategi: HPC

utkagningslängd A-mått: 29 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	50 mm
För ER-spännhylsor	40 mm
utkagningslängd A-mått	29 mm

passande haknyckel nr 628400	45/50
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Spänntångchuck