

**2K-lim, Tillverkar-ID: DP190****Beställningsdata**

Ordernummer	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur.

Användningsdata:

Använd handdoseringspistol nr 083373 storlek PISTOLE tillsammans med matningskolv nr 083375 storlek KOLBEN3 och blandningsrör nr 083383 storlek MIXER.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	DP190
skärdraghållfasthet	18 N/mm ²
Densitet	1,3 g/cm ³
Bearbetningstemperatur	20 - 25 °C
Dynamisk viskositet	60000 mPas
handfast efter	480 min

Datablad

fullhärdat efter	360 min
Form	flytande
Färg	grå
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	metall
lämpligt för material	Plast
lagringstemperatur	15 - 25 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	15 månad
Hårdhet enligt Shore A	35
Kemisk bas	Epoxiharts
Påfyllningsvolym	50 g
temperaturområde	-55 - 80 °C
tål stötar och vibrationer	nej
Överlappningshållfasthet	17,6 N/mm ²
Produktslag	Tvåkomponentlim