



## ER-hylschuckar, HSK-A 63 lång, för ER-spännhylsstorlek: 20



### Beställningsdata

Ordernummer	305397 20
GTIN	4062406545420
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Uppborrad genomgång (utan ställskruv).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

#### leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

#### Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
fäste	HSK-A 63 lång
Hållare norm	DIN 69882-6
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck