



## Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 100, Dorndiameter d1: 40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	306557 40
GTIN	4062406545475
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kranganliggningssyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

#### Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

#### leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

#### Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

### Teknisk beskrivning

Dorndiameter d <sub>1</sub>	40 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	27 mm
Utvändig-Ø D	89 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
passande specialnyckel nr 309840	40
Spännhylsa D <sub>1</sub>	40 mm

fäste	HSK-A 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-3
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Hylsnyckel för HSK-kylmedierör för HSK 40	309890 40
HSK-kylmedierör för HSK 40	309880 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Fräslåsskruv för dorn-Ø 40 mm	309860 40