



## Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 100, Dorndiameter d<sub>1</sub>: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	306557 32
GTIN	4062406545468
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganliggnängsyta.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

#### Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

#### leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

#### Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
passande specialnyckel nr 309840	32
Utvändig-Ø D	78 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	24 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	32
Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	32 mm

fäste	HSK-A 63 A = 100
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-3
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn