

**Garant****Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302216 16
GTIN	4062406545574
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdinställning av verktygen.
- För HSS- och VHM-verktyg.
- Skaften hårdbearbetade (god balans!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.
- Med gängade hål för balanseringskruvar.
- Förstärkt utförande resp. kontur.
- Polerad yta.
- Speciallagrad hårdmetallkärna i krympchuckstommen.

**Fördel:**

- Vibrationsdämpande.
- Bättre arbetsstyckyta.
- Optimerade verktygsanvändningstider.
- Ökad processäkerhet.
- Mindre korrosionstendens genom den polerade ytan.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft (h6-skaftpassning). Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800.

AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419.

Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450.  
Balanseringskruvset nr 309906 stl. 180

## Teknisk beskrivning

Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
L <sub>2</sub>	75,9 mm
Ø D <sub>3</sub>	80 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
fäste	SK 50 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Krympchuck