

**Garant****Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 160,  
Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308344 6
GTIN	4062406545581
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Integrerad längdinställning av verktygen.**
- **För HSS- och VHM-verktyg.**
- **Skaften hårdbearbetade (god balans!).**
- **Med RFID/Balluff-spånhål.**
- **Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.**
- **Med gängade hål för balanseringskruvar.**
- **Förstärkt utförande resp. kontur.**
- **Polerad yta.**
- **Speciallagrad hårdmetallkärna i krympchuckstommen.**

**Fördel:**

- **Vibrationsdämpande.**
- **Bättre arbetsstyckyta.**
- **Optimerade verktygsanvändningstider.**
- **Ökad processäkerhet.**
- **Mindre korrosionstendens genom den polerade ytan.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft (skaftpassning h6). Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

HSK-kylvätskerör nr 309880,  
Hylsnyckel nr 309890,  
Krympapparat, tillbehör nr 354210–354440,  
Balanseringskruvset nr 309906 stl. 180

## Teknisk beskrivning

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø D <sub>3</sub>	53 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
L <sub>2</sub>	70 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-6
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Utförande	förstärkt
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

HSK-kylmedierör för HSK 63	309880 63
----------------------------	-----------