

**Garant****Krympchuck vibrationsdämpad, med kylkanalhål, HSK-A 100 A = 160,  
Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308348 8
GTIN	4062406545642
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Integrerad längdinställning av verktygen.
- För HSS- och VHM-verktyg.
- Skaften hårbearbetade (god balans!).
- Med RFID/Balluff-spånhål.
- Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.
- Med gängade hål för balanseringskruvar.
- Förstärkt utförande resp. kontur.
- Polerad yta.
- Speciallagrad hårdmetallkärna i krympchuckstommen.

**Fördel:**

- Vibrationsdämpande.
- Bättre arbetsstyckyta.
- Optimerade verktygsanvändningstider.
- Ökad processäkerhet.
- Mindre korrosionstendens genom den polerade ytan.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft (h6-skaftpassning). Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

HSK-kylvätskerör nr 309880,  
Hylsnyckel nr 309890,

Krympapparat, tillbehör nr 354210–354440,  
Balanseringskruvset nr 309906 stl. 180

## Teknisk beskrivning

Kylkanalborrhål	förslutningsbar
utkragningslängd A-mått	160 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø D <sub>3</sub>	88 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
L <sub>2</sub>	60 mm
fäste	HSK-A 100 A = 160
Hållare norm	DIN 69882-6
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Utförande	förstärkt
Produktslag	Krympchuck