

**Dubbelhylsnyckel, nyckelvidd: 16X17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	620502 16X17
GTIN	4062406545734
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Smidda med kraftigt sexkantskaft för skruvnyckel och tvärgående hål för vridstift. Mycket starka, med djupa innersexkanter för utskjutande bultar.

Norm:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Skaft utvärdig sexkant S	16 mm
Nyckelvidd ₁	16 mm
totallängd	155 mm
Nyckelvidd ₂	17 mm
hål vridstift-Ø	7 mm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	Sexkant för skruvnycklar
Tillverkningsprocess	smidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

