

**Garant****Profilrumsinsats för utvändig sexkant Ø d = 32 mm, TiN, sexkant: 10mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 293110 10     |
| GTIN         | 4062406561017 |
| Artikelklass | 29L           |

## Beskrivning

**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

**OBS!:**

Specialgeometrier på förfrågan. Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

## Teknisk beskrivning

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| L <sub>1</sub>               | 20,5 mm            |
| Ø d                          | 32 mm              |
| sexkant                      | 10 mm              |
| Profil                       | sexkant            |
| Skärmaterial                 | HSS                |
| Profillängd t <sub>max</sub> | 30 mm              |
| Tolerans                     | - 0,09 - - 0,14 mm |
| Beläggning                   | TiN                |

Produktslag

Spår- och profilogverktyg