

Garant**Adapter $\varnothing d = 32$ mm, Skaftdiameter D_s : 16mm**

Beställningsdata

Ordernummer	293105 16
GTIN	4062406560959
Artikelklass	29K

Beskrivning

Användningsdata:

Med denna adapter kan vändskär för utvändiga profiler också användas i kombination med en profilhållare för invändiga profiler.

Passar till:

Hållare för invändiga profiler nr 293026, 293033, 293076.

OBS!:

Vid större partier resp. svårt spånaskiljbara material bör av stabilitetsskäl profilrumshållare nr 293102 användas.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	16 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profilängd t_{max}	20 (från nyckelvidd 10) mm
Profilängd t_{max}	31 (upp till nyckelvidd 8) mm
Skaftlängd L_s	19 mm

Huvudängd L ₁	40,5 mm
L	32 mm
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg