

Garant**Adapter $\varnothing d = 32$ mm, Skaftdiameter D_s : 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293105 12
GTIN	4062406560942
Artikelklass	29K

Beskrivning**Användningsdata:**

Med denna adapter kan vändskär för utvändiga profiler också användas i kombination med en profilhållare för invändiga profiler.

Passar till:

Hållare för invändiga profiler nr 293023, 293030, 293073.

OBS!:

Vid större partier resp. svårt spånaskiljbara material bör av stabilitetsskäl profilrumshållare nr 293102 användas.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	12 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profil längd t_{max}	20 mm
L	17 mm
Skaftlängd L_s	15 mm

Huvudängd L ₁	25,5 mm
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg