

Garant**Profilrumhållare Ø d = 32 mm, Skaftdiameter DS: 25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	293102 25
GTIN	4062406560928
Artikelklass	29K

Beskrivning

Passar till:

CNC- och konventionella maskiner.

Teknisk beskrivning

Skaftlängd L _s	50 mm
Skafttyp	Cylindriskt skaft
L	41,5 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Ø D	44 mm
Ø d	32 mm
Huvudängd L ₁	50 mm
Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg