



Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 30 delar, Antal delar: 35



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 630036 35 |
| GTIN | 4000896239887 |
| Artikelklass | 630 |

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Fördel:

Smartcase med positioneringsfunktion

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor för Torx®: 7 st storlek. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

1/2 tum hylsnyckelhylsor för Torx®: 6 st storlek E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 tum skruvdragarinsatser för Torx®, TiN-belagda: 9 st strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

1/2 tum skruvdragarinsatser för Torx®, TiN-belagda: 9 st strl. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/2 tum skruvdragarinsatser för Torx®, TiN-belagda, långa: 4 st storlek TX30; TX40; TX45; TX50

Förvaring i: Plastlåda med ställ/avläggsskål

Material: Kromvanadinstål

höjd: 65 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|--------------------------------|
| fyrkantsfäste | 1/4 tum |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Antal delar | 35 |
| Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Drivprofil | Hylsnyckel för TORX®-skruvar |
| Norm | DIN 3120 |
| Norm | DIN 3124 |
| Norm | DIN 3122 |
| Material | Kromvanadinstål |
| Längd | 355 mm |
| Bredd | 235 mm |
| höjd | 65 mm |
| Yta | förkromad |
| med QuickRelease | nej |
| Produktslag | hylsnyckel |

Tillbehör

| | |
|--|-------|
| | 165-L |
|--|-------|