



Precisionsspärrkraft, omställbart, 3/8 tum med utstötare QuickRelease, Typ: 3/8



Beställningsdata

Ordernummer	635155 3/8
GTIN	4018754235919
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 4,5°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Antal tänder: 80

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
totallängd	193 mm
Antal tänder	80
Arbetsvinkel	4,5 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
Produktslag	Spärrhuvud

