



Precisionsspärrskaft, omställbart, 3/8 tum, Typ: 3/8



Beställningsdata

Ordernummer	635150 3/8
GTIN	
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Med omställningsvred för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 6°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantfäste: 3/8 tum

Antal tänder: 60

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/8 tum
totallängd	194 mm
Antal tänder	60
Arbetsvinkel	6 grad
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad
Produktslag	Spärrhuvud

