


**Dubbelhäftande tejp (Mattejp), Bredd×längd (mm×m): 12X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ GPT-020F är en dubbelhäftande tejp som utmärker sig genom en hög fuktbeständighet, mycket hög omedelbar vidhäftning, mycket hög skärhållfasthet vid förhöjda temperaturer och en god UV-beständighet.

Slag av tejp: Dubbelsidig

Häftmassa: Akryl

Tjocklek: 0,2 mm

Teknisk beskrivning

Material täckplåt	PP-folie
lagringstemperatur	16 - 25 °C
Bredd	12 mm
Färg	transparent
Minsta hållbarhet	18 månad
Lager luftfuktighet	40 - 65 %

Slag av tejp	Dubbelsidig
Hållarmaterial	PET-folie
Limstyrka på stål	11,3 N/mm
Längd	50 m
Häftmassa	Akryl
Tjocklek	0,2 mm
tillverkarens beteckning	GPT-020F
temperaturbeständig upp till	90 °C
Liner finns	nej
Produktslag	Tejp