

**Dubbelhäftande tejp (Mattejp), Breddxlängd (mmxm): 25X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ GPT-020F är en dubbelhäftande tejp som utmärker sig genom en hög fuktbeständighet, mycket hög omedelbar vidhäftning, mycket hög skärhållfasthet vid förhöjda temperaturer och en god UV-beständighet.

Slag av tejp: Dubbelsidig

Häftmassa: Akryl

Tjocklek: 0,2 mm

Teknisk beskrivning

Häftmassa	Akryl
Slag av tejp	Dubbelsidig
Material täckplåt	PP-folie
Tjocklek	0,2 mm
Minsta hållbarhet	18 månad
lagringstemperatur	16 - 25 °C

Hållarmaterial	PET-folie
Färg	transparent
Längd	50 m
temperaturbeständig upp till	90 °C
Bredd	25 mm
Lager luftfuktighet	40 - 65 %
tillverkarens beteckning	GPT-020F
Limstyrka på stål	11,3 N/mm
Liner finns	nej
Produktslag	Tejp