

Koken**IMPACT snabbyteschuck, 3/8 tum, totallängd: 45mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650660 45
GTIN	34991644340065
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrevena mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Innerfyrkanter enligt DIN 3121 G 10 med hål och låsringspår.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/8 tum
totallängd	45 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Material	Krommolybdenstål
Yta	brunerad
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Snabbkoppling

