

**HOLEX****IMPACT snabbyteschuck, 1/2 tum, totallängd: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651650 60
GTIN	4062406659752
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	60 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3121
Material	Krommolybdenstål
Yta	brunerad
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Snabbkoppling

---

**Tillbehör**

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 30 mm	651800 30
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 4	651790 4
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X25 mm	651900 3X25