



Momentnyckel med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 300Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657105 300
GTIN	2050002057593
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Med **omställbart spärrhuvud**. **Måttenheter:** Nm, lbfft.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsättningsknapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

hållare för insticksverktyg	14×18 mm
vikt	1702 g
Loggbara data	nej
Feedback	utlösande
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Inställning av utlösningsvärdet	med inställningsskala
fyrkantfäste	1/2 tum
Utlösningsvärdets justerbarhet	ställbar
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
maximalt vridmoment	300 Nm
momentintervall	50 - 220 lbffot
mätmetod	vridmoment
Kalibrering	O1
Norm	DIN EN ISO 6789
Mätteknik	mekanisk
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	500 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
omkopplingsbar avläsning	Nm
totallängd L	565 mm
skalgradering 1 delstreck =	10 Nm
momentintervall	60 - 300 Nm
visning	analog
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	475 mm
Utlösningssignal	haptisk

Utlösningssignal	akustiskt
Justerat stickmått på momentnyckeln [L ₂]	25 mm
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400

Tillbehör

Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657700 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD
Fönsterskala för momentnyckel Typ 2	657212 2
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Reservhandtag för momentnycklar Typ 4	657211 4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2
Grönt skjutreglage för momentnyckel Typ 2	657213 2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657700 2-3/4
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2

Momentnyckelutan insticksverktyg maximalt vridmoment
300 Nm

657215 300

Fönsterskala för momentnyckel Typ 4

657212 4