



## Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 5,5mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 613800 5,5    |
| GTIN         | 4013288219039 |
| Artikelklass | 63F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 613600</strong>

### Teknisk beskrivning

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| nyckelvidd                          | 5,5 mm     |
| maximal käfthöjd h <sub>1</sub>     | 4 mm       |
| Nyckelvidder                        | metrisk    |
| maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub> | 6 mm       |
| nyckellängd L                       | 100 mm     |
| tillverkarens beteckning            | 6003 Joker |
| Norm                                | DIN 3113 A |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Norm                 | ISO 3318         |
| Norm                 | ISO 7738         |
| Tillverkningsprocess | sänksmida        |
| Material             | Krommolybdenstål |
| Yta                  | mattförokromad   |
| Produktslag          | Skruvnyckel      |