



## Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	613800 27
GTIN	4013288218865
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

#### OBS!:

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 613600

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	27 mm
maximal käfthöjd h <sub>1</sub>	13 mm
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	18 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	300 mm
tillverkarens beteckning	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel