



Elektronikskruvmejselsats Kraftform Micro, ESD, Antal skruvmejslar: 25



Beställningsdata

Ordernummer	669924 25
GTIN	4013288219459
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Handtag med roterande topp och snabbdragningszon. **Klinga** av specialstål.

Verktygsgrepp av avledande plast, **lämplig för ESD**.

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag.

- **Lättgående vridbar topp som fixeras av pekfingeret, för precisionsarbeten.**
- **Optimalt utformad snabbdragningszon ger snabb och effektiv dragning.**
- **Kraftzon för överföring av större vridmoment, klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförokromad yta, svart spets**

Användningsdata:

För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

leveransinnehåll:

25 delar i vikbar textiltväska.

Vardera 1 skruvdragare för Phillips storlek PH000; PH00; PH0; PH1.

Vardera 1 spårskruvdragare storlek 0,8; 1,5 mm.

1 skruvdragare för kombiprofil Phillips/spår storlek PH/SL1.

Vardera 1 skruvdragare för Torx® storlek TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.

Vardera 1 skruvdragare för Torx® med hållfunktion storlek TX8; TX10.

1 skruvdragare för Torx Plus® storlek 1IPR.

Vardera 1 skruvdragare för Torx® med stift storlek TX6; TX8.

Vardera 1 hylsnyckelskruvdragare nyckelvidd 3.

Vardera 1 skruvdragare för Pentalobe storlek PL1,1; PL1,4.

Vardera 1 skruvdragare för Microstix®, storlek m; 00; F; 0.

1 utdragare storlek 3,5 mm.

OBS!:

ESD "Big Pack" med 25 delar kan levereras från vår shop under 669924 storlek 25.

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	25
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Phillips/Schlitz
Drivprofil	Skruvmejsel för Microstix®-skruvar
Drivprofil	Pentalobe-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®- skruvar med hål
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
tillverkarens beteckning	Kraftform Micro ESD Big Pack 1
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skruvmejslar