

Garant GRIDLINE

Basskåp med skiljevæg med dörrar helt av plåt, Typ: 2000-3**Beställningsdata**

Ordernummer	940082 2000-3
GTIN	4062406565084
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40x20G med skiljevæg. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Genomgående mittskiljevæg, alla hyllplan höjjusterbra.

Beläggning:

Antal hyllplan bredd 20G: 5

leveransinnehåll:

Skåp inklusive skiljevæg och hyllplan.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
------	--------

effektiv höjd	1845 mm
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	2000 mm
vikt	142 kg
djup i G	20
Handtag positionering	i mitten
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
bredd i G	40
Bredd	1000 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20