

Garant GRIDLINE

Basskåp med skiljevæg med fönsterförsedda dörrar, Typ: 2000-1**Beställningsdata**

Ordernummer	940084 2000-1
GTIN	4062406565091
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40x20G med skiljevæg. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Upphängd mellanvæg med □ 9 x 9 mm i en 37 mm-raster, med en fast och 2 höjjusterbara hyllor. Bärförmåga hos den upphängda mittskiljevæggen resp. den upphängda hytten: 200 kg.

Beläggning:

Antal hyllplan bredd 20G: 3

leveransinnehåll:

Skåp inklusive skiljevæg och hyllplan.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
vikt	114 kg
Handtag positionering	i mitten
bredd i G	40
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	1000 mm
effektiv höjd	1845 mm
höjd	2000 mm
djup i G	20
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11