

Garant GRIDLINE

**Basskåp med skiljevæg med fönsterförsedda dörrar, Typ: 2000-3****Beställningsdata**

Ordernummer	940084 2000-3
GTIN	4062406565114
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 40x20G med skiljevæg. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Kontinuerlig mellanvæg med □ 9 x 9 mm i en 37 mm-raster, alla hyllor kan justeras i höjddled.

**Beläggning:**

Antal hyllplan bredd 20G: 5

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive skiljevæg och hyllplan.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
ComfortClose	nej
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	i mitten
vikt	142 kg
Djup	500 mm
bredd i G	40
djup i G	20
effektiv höjd	1845 mm
höjd	2000 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20