

Garant GRIDLINE

**Basskåp med skiljevägg med dörrar helt av plåt, Typ: 2000-2****Beställningsdata**

Ordernummer	940082 2000-2
GTIN	4062406565077
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustat skåp i 40x20G med skiljevägg. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Upphängd mittskiljevägg med 2 fasta och 4 höjdjusterbara hyllplan. Bärförmåga hos den upphängda mittskiljeväggen resp. de upphängda hytterna: 200 kg.

**Beläggning:**

Antal hyllplan bredd 20G: 6

Antal hyllplan bredd 40G: 1

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive skiljevägg och hyllplan.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

## Datablad

Handtag positionering	i mitten
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
ComfortClose	nej
vikt	118 kg
djup i G	20
effektiv höjd	1845 mm
höjd	2000 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	40
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11