

Garant GRIDLINE

Basskåp med skiljevägg med dörrar helt av plåt, Typ: 2000-1**Beställningsdata**

Ordernummer	940082 2000-1
GTIN	4062406565060
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40x20G med skiljevägg. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Upphängd mittskiljevägg med en fast och 2 höjjusterbara hyllplan. Bärförmåga hos den upphängda mittskiljeväggen resp. den upphängda hytten: 200 kg.

Beläggning:

Antal hyllplan bredd 20G: 3

leveransinnehåll:

Skåp inklusive skiljevägg och hyllplan.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd.**

Dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Datablad

Skåpfronter	dörr helt av plåt
ComfortClose	nej
vikt	114 kg
Bredd	1000 mm
effektiv höjd	1845 mm
höjd	2000 mm
djup i G	20
bredd i G	40
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	i mitten
Djup	500 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20