

Garant GRIDLINE

Basskåp med skiljevæg og udragslådor med dørrar helt av plåt, Typ: 2000-1**Beställningsdata**

Ordernummer	940102 2000-1
GTIN	4062406545208
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40x20G med mittskiljevæg og udragslådor djup 16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdørrarna är förstärkta på insidan og kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Udragslådor fronthöjd 125 mm. Upphängd mellanvæg med □ 9 x 9 mm i en 37 mm-raster, med en fast og 2 höjjusterbara hyllor. Bärförmåga hos den upphängda mittskiljevæggen resp. den upphängda hytten: 200 kg.

Beläggning:

Antal hyllplan bredd 20G: 3
Antal hyllplan bredd 40G: 1
Antal udragslådor 16x16G: 1
Antal udragslådor 36x16G: 2

leveransinnehåll:

Skåp inklusive skiljevæg samt hyllor og udragslådor.

Lackering:

Stomme og udragslådstomme ljusgrå RAL 7035, dörrar og lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor og tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 og grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	400 mm
effektiv höjd	1845 mm
Handtag positionering	i mitten
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
vikt	145 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd	400 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	16
ComfortClose	nej
Bredd	1000 mm
djup i G	20
bredd i G	40
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
höjd	2000 mm
Djup	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	16
lådornas effektiva bredd i G	36
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40