

 kurtz ersa

Lödröksutsug Easy Arm 1, Antal filter/armar: 1



Beställningsdata

Ordernummer	082303 1
GTIN	4003008095326
Artikelklass	04K

Beskrivning

Utförande:

Optisk och akustisk filterytesindikator. Identiska filter för ENKEL ARM 1 och ENKEL ARM 2.
Gränssnitt för anslutning av i-CON lödstationer.

Hög sugeffekt – effektiv filterkapacitet – tyst drift. Filtrerar processluften i 3 steg:

- **Förfilter för damm och större partiklar.**
- **Kombifilter för mikropartiklar.**
- **Aktivt kolfilter binder skadliga gaser.**

Systemet monteras med passande bordshållare. Tillbehör som utsugsarmar och -munstycken finns i onlineshopen under nr 082306 – 082313.
elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Teknisk beskrivning

Utsugsvolym per arm	110 m ² /h
nätspänning	100 - 240 V
vikt	7,5 kg
total bredd	255 mm

nätfrekvens	50 Hz
totallängd	255 mm
totalhöjd	470 mm
effektförbrukning	40 W
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Utsugsanordning

Tillbehör

Utsugsarm med led Omniflex Typ 1	082310 1
Kombifilter komplett Typ 1	082306 1
Utsugsmunstycke fyrkantigt Typ 1	082312 1
Utsugsarm med led för bordsmontering Highflex Typ 1	082308 1
Utsugsmunstycke Plus Typ 1	082313 1
Utsugsarm med led Omniflex Typ 1	082311 1
Utsugsarm Highflex Typ 1	082309 1
Förfilter Typ 1	082307 1
	OCA10-1002/04
	OCA10-1001