

Garant GRIDLINE

Basskåp med skiljevæg og udragslådor med dørrar helt av plåt, Typ: 2000-2**Beställningsdata**

Ordernummer	940102 2000-2
GTIN	4062406565213
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40x20G med mittskiljevæg og udragslådor djup 16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdørrarna är förstärkta på insidan og kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Udragslådor fronthöjd 125 mm. Upphängd mellanvägg med □ 9 x 9 mm i en 37 mm-raster, med 2 fasta og 4 höjjusterbara hyllor. Bärförmåga hos den upphängda mittskiljevæggen resp. de upphängda hytterna: 200 kg.

Beläggning:

Antal hyllplan bredd 20G: 6

Antal hyllplan bredd 40G: 1

Antal lådor 16x16G: 2

Antal lådor 36x16G: 1

leveransinnehåll:

Skåp inklusive skiljevæg samt hyllor og udragslådor.

Lackering:

Stomme og udragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar og lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor og tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 og grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Skåpfronter	dörr helt av plåt
lådornas effektiva djup	400 mm
lådornas effektiva bredd i G	16
lådornas effektiva bredd i G	36
Handtag positionering	i mitten
lådornas effektiva djup i G	16
ComfortClose	nej
Bredd	1000 mm
djup i G	20
Djup	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
höjd	2000 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
effektiv höjd	1845 mm
vikt	142 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
bredd i G	40
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp

Produktslag

Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20

940550 20

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 125 mm

940640 125

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40

940550 40

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G
lådans fronthöjd 125 mm

940642 125