



Lödröksutsug Easy Arm 2, Antal filter/armar: 2



Beställningsdata

Ordernummer	082304 2
GTIN	4003008095333
Artikelklass	04K

Beskrivning

Utförande:

Optisk och akustisk filterytesindikator. Identiska filter för ENKEL ARM 1 och ENKEL ARM 2. Gränssnitt för anslutning av i-CON lödstationer.

Hög sugeffekt – effektiv filterkapacitet – tyst drift. Filtrerar processluften i 3 steg:

- **Förfilter för damm och större partiklar.**
- **Kombifilter för mikropartiklar.**
- **Aktivt kolfilter binder skadliga gaser.**

Systemet monteras med passande bordshållare. Tillbehör som utsugsarmar och -munstycken finns i onlineshopen under nr 082306 – 082313.

Sugeffekten ställs in separat för varje utsugsarm med en knapptryckning på systemet. elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Teknisk beskrivning

Utsugsvolym per arm	110 m ² /h
total bredd	255 mm
nätspänning	100 - 240 V
totalhöjd	470 mm
totallängd	490 mm
vikt	15 kg

nätfrekvens	50 - 60 Hz
effektförbrukning	80 W
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Utsugsanordning

Tillbehör

Kombifilter komplett Typ 1	082306 1
Utsugsarm med led Omniflex Typ 1	082311 1
Utsugsarm med led för bordsmontering Highflex Typ 1	082308 1
Utsugsarm Highflex Typ 1	082309 1
Förfilter Typ 1	082307 1
Utsugsmunstycke Plus Typ 1	082313 1
Utsugsarm med led Omniflex Typ 1	082310 1
Utsugsmunstycke fyrkantigt Typ 1	082312 1
	OCA10-1001
	OCA10-1002/04