

Garant GRIDLINE

Basskåp med skiljevæg og udtragslådor med fönsterförsedda dörrar, Typ: 2000-2**Beställningsdata**

Ordernummer	940104 2000-2
GTIN	4062406561192
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40x20G med mittskiljevæg og udtragslådor djup 16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Udtragslådor fronthöjd 125 mm. Upphängd mellanvägg med □ 9 x 9 mm i en 37 mm-raster, med 2 fasta och 4 höjjusterbara hyllor. Bärförmåga hos den upphängda mittskiljevæggen resp. de upphängda hytterna: 200 kg.

Beläggning:

Antal hyllplan bredd 20G: 6

Antal hyllplan bredd 40G: 1

Antal lådor 16x16G: 2

Antal lådor 36x16G: 1

leveransinnehåll:

Skåp inklusive skiljevæg samt hyllplan och udtragslådor.

Lackering:

Stomme och udtragslådstomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

ComfortClose	nej
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
höjd	2000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
lådornas effektiva djup	400 mm
vikt	142 kg
effektiv höjd	1845 mm
lådornas effektiva bredd	400 mm
lådornas effektiva bredd	900 mm
bredd i G	40
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	16
lådornas effektiva bredd i G	36
Djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup i G	16
Bredd	1000 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Handtag positionering	i mitten
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder

Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20	940550 20
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G lådans fronthöjd 125 mm	940640 125