

HEDI

Maskinbelysning, Typ: 9LED-24V



Beställningsdata

Ordernummer	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Högklassiga universellt användbara lampor, med strömbrytare och 3 m gummianslutningsledning. Robust, lång, mantlad metalledslang ger fri rörlighet för lamphuset och hög lägesstabilitet.

Robust, lång, mantlad metalledslang ger fri rörlighet för lamphuset och hög lägesstabilitet. Beprövad maskinbelysning med extremt robust lamphuvud, stänkvatten- och dammtät, för professionell användning i tuffa arbetsmiljöer eller användning på och i maskiner. Radiostörningar enligt SS-EN 62493.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

IP-skyddsklass: IP 64

märkspänning: 24 V

Ljusfokusering: fokuserad ljuskägla

strålningsvinkel fast: 60 grad

ljuseffekt: 12 W

ljusflöde: 1140 lm

Teknisk beskrivning

märkspänning	24 V
Energiförsörjning	Nätdriven
ljusflöde	1140 lm
ljuseffekt	12 W
ATEX-zon	ingen
IP-skyddsklass	IP 64
strålningsvinkel fast	60 grad
Ljuskusering	fokuserad ljuskägla
Produktslag	Maskinbelysning