

HEDI

Maskinbelysning, Typ: 9LED-BR



Beställningsdata

Ordernummer	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Högklassiga universellt användbara lampor med strömbrytare, 3 m gummianslutningsledning. Alla HEDI® maskin-/arbetsplatslampor levereras om standard med bordsklämmor, inbyggd magnet och 4 skruvar för flexibel fastsättning av lampan på olika underlag.

Med 3 ljusstyrkesteg för optimerad belysning av arbetsplatsen medger den innovativa designen besiktning av objektet ovanifrån genom lampan, förlängd 600 mm metalledslang.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
ATEX-zon	ingen
ljusflöde	750 lm
IP-skyddsklass	IP 20
ljuseffekt	6 W

Belysning	LED
Produktslag	Maskinbelysning