

HEDI

Maskinbelysning, Typ: 6LED



Beställningsdata

Ordernummer	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Högklassiga universellt användbara lampor med strömbrytare, 3 m gummianslutningsledning. Alla HEDI® maskin-/arbetsplatslampor levereras om standard med bordsklämmor, inbyggd magnet och 4 skruvar för flexibel fastsättning av lampan på olika underlag.

Klassisk maskinlampa med bredstrålförande. Lamphuvudet kan med hjälp av en kulle vridas och svängas 340°. Inklusive utbytbara ljuskällor.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

Ljuseffekt	7 W
ATEX-zon	ingen
Ljutfärg	kallvit
Energiförsörjning	Nät driven
IP-skyddsklass	IP 20

effektförbrukning	7 W
färgtemperatur	6500 K
ljusflöde	621 lm
Belysning	LED
Produktslag	Maskinbelysning