

# HEDI

## Maskinbelysning, Typ: 3LED



### Beställningsdata

Ordernummer	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Artikelklass	08B

### Beskrivning

#### Utförande:

Högklassiga universellt användbara lampor med strömbrytare, 3 m gummianslutningsledning. Alla HEDI® maskin-/arbetsplatslampor levereras om standard med bordsklämmor, inbyggd magnet och 4 skruvar för flexibel fastsättning av lampan på olika underlag.

Klassisk maskinlampa med bredstrålförande. Lamphuvudet kan med hjälp av en kulle vridas och svängas 340°. Inklusive utbytbara ljuskällor.

#### Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

### Teknisk beskrivning

Ljusflöde	480 lm
Ljusfärg	kallvit
Belysning	LED
Ljuseffekt	5,5 W
ATEX-zon	ingen

färgtemperatur	6500 K
effektförbrukning	5,5 W
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 20
Produktslag	Maskinbelysning