


**Garant****Radie-vändskär, HB225, Typ / radie R: 16/1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	231527 16/1,5
GTIN	4062406565558
Artikelklass	21Y

**Beskrivning****Utförande:**

2-skärigt radievändskär.

**Användningsdata:**För konvexa radier på utvändig  $\emptyset$  eller i hål.**Passar till:**

Nr 231500 strl 16

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	AlCrN
Antal byten/skär	2
X	3,25 mm
L	11,11 mm
S	3,97 mm
Y	1,5 mm
radie R	1,5 mm

z	3 mm
Typ	16
Sort	HB225
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		