

Garant**vändskär för NC-centrerborr, HB225, Typ: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	231521 16
GTIN	4062406565534
Artikelklass	21Y

Beskrivning**Användningsdata:**

För NC-dubbhålsborrning och fasning. Även lämpligt för plansvarvning med verktyget fast monterat i svarven. **Lämpligt för gravering.**

OBS!:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Beläggning	AlCrN
ISO-kod	SOGT 11T308
Typ	16
Sort	HB225
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		