



Kompakt längdmätare Millimar C 1200, Typ: 1200T



Beställningsdata

Ordernummer	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Kompakt hus med högupplösande, kontrastrik TFT-färgskärm. Anslutning för 1 induktiv givare. Steglöst luftningsbar skärm för optimal blickvinkel. Med omkopplingsbar mätriktning. Nät- och batteridrift.

Funktion:

- **Dynamiska mätfunktioner: Max, Min, Max-Min**
- **Centrering av visningen till mitten av toleransgränserna**
- **Meny med löseordspärr**

Användningsdata:

Som indikator för en induktiv sond för enkla mätuppgifter (+ A, – A). Idealisk för stationär och mobil användning i verkstad och vid tillverkning. För induktiv sond med Tesa-kompatibilitet.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498938.

Teknisk beskrivning

höjd	170 mm
Inställbar skalgradering	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Bredd	130 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Energiförsörjning	Batteridriven
mätområde	±3 till ±5000 µm
Längd	150 mm
vikt	1 kg
maximal upplösning	0,1 µm
kompatibilitet	Tesa
visning	digital
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Produktslag	Displayenhet

Tillbehör

Induktiv längdmätninggivare Typ 2004M	434760 2004M
Induktiv längdmätninggivare med kontakt Typ 1300TA	434750 1300TA
Induktiv längdmätninggivare med kontakt Typ 1300MA	434750 1300MA
Anslutningskabel Typ USB2	498938 USB2
Induktiv längdmätninggivare Typ 2004T	434760 2004T
Anslutningskabel Typ R2	498938 R2
Anslutningskabel Typ D2	498938 D2