

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digital snabbmätare för utvändig mätning med mätkontakt kula,  
mätområde: 0-30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Artikelklass	46Q

**Beskrivning****Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR3.

**Specialtillbehör:**

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440 och trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

**Teknisk beskrivning**

mätkontaktlängd upptill Hb	30 mm
mätkraft	1 - 1,5 N
mätkontaktlängd nedtill Hf	30 mm
maximal skänkellängd L (mät djup)	115 mm
repeternoggrannhet	0,02 mm
mätområde	0 - 30 mm

Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
IP-skyddsklass	IP 67
felgräns	0,04 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
sfärisk spets av hårdmetall Ø	3 mm
avläsning sifferstegvärde	0,001 mm
avläsning sifferstegvärde	0,002 mm
avläsning sifferstegvärde	0,005 mm
avläsning sifferstegvärde	0,01 mm
avläsning sifferstegvärde	0,02 mm
avläsning sifferstegvärde	0,05 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	C7
Produktslag	Utvändig snabbgivare

## Tjänster

DAkS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023460 S
KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S	023450 S