

Garant**Mini-stickplatta för instick invändig fullradie Höger, HB720, Ø Dmin / w:
8/1,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270050 8/1,2
GTIN	4062406566210
Artikelklass	21I

Teknisk beskrivning

Vändskärstjocklek T	3,6 mm
Minimidiameter D_{min}	8 mm
Spårbredd w	1,2 mm
Centrumavstånd spetsar L_3	4,8 mm
Matning f	0,02 - 0,03 mm/v
maximalt sågdjup t_{max}	1 mm
Vändskärsstorlek Ø d	6 mm
radie R	0,6 mm
Skärmaterial	VHM
Serie	Mini
Sort	HB720

Produktslag

Minivändskärsplatta

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
intermittent	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		