

Garant**Mini-stickplatta för instick invändig fullradie Höger, HB720, Ø Dmin / w:
8/0,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270050 8/0,8
GTIN	4062406564902
Artikelklass	21I

Teknisk beskrivning

Minimidiameter D_{min}	8 mm
Vändskärstjocklek T	3,6 mm
Centrumavstånd spetsar L_3	4,8 mm
maximalt sågdjup t_{max}	1 mm
Spårbredd w	0,8 mm
Vändskärsstorlek Ø d	6 mm
Matning f	0,02 - 0,03 mm/v
radie R	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	HB720
Produktslag	Minivändskärsplatta

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
intermittent	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		