

**Garant****Mini-stickplatta för instick invändig fullradie Höger, HB720, Ø Dmin / w:  
11/0,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270050 11/0,8
GTIN	4062406566234
Artikelklass	21I

**Teknisk beskrivning**

Vändskärstjocklek T	4 mm
Centrumavstånd spetsar L <sub>3</sub>	6,7 mm
Matning f	0,02 - 0,03 mm/v
Spårbredd w	0,8 mm
Vändskärsstorlek Ø d	8 mm
maximalt sågdjup t <sub>max</sub>	2,3 mm
Minimidiameter D <sub>min</sub>	11 mm
radie R	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Serie	Mini
Sort	HB720

Produktslag

Minivändskärsplatta

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
intermittent	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		