



Hylsnyckelhylsa för tändstift, 3/8 tum, nyckelvidd: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	637340 16
GTIN	4000896040131
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**. Sexkanthylsnyckelinsatser.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	21,7 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Längd	60 mm
hållanordning för tändstift	Kronfjäder
nyckelvidd	16 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Produktslag	Hylsnyckelinsats