

Mitutoyo

Vippindikator mätspetsarmlängd 15,2 mm, Mätområde per riktning/
stommens \varnothing : 0,1/40mm



Beställningsdata

Ordernummer	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförokromning av stommen.

2/1000-avläsning.

Mitutoyo – Ädelstenslagrat mätverk med mätkula av hårdmetall. Okänslig för magnetfält.

Användningsdata:

Som exakt jämförelsemätare för kontroll av avvikelser från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp \varnothing 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510, centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,002 mm
Mätkulans Ø	2 mm
Totalt avvikelseområde f_{tot}	4 µm
Hysteresfel f_u	2 µm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Höljes-Ø	40 mm
mätområde per riktning	0,1 mm
svängområde	2×110 grad
Avvikelseområde f_e	3 µm
mätkraft	0,15 N
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C5
Produktslag	Vippindikator

Tjänster

KalibreringVippindikator Typ ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibreringVippindikator Typ ANALOG	023340 ANALOG